

【使用例】



センサーアンプ取付け例



CC-Linkターミナル取付け例

狭い面にも取付けが可能

別売の固定金具「NTB-KC」を2枚使用する事で、従来品では固定できなかった狭い取付け面やアルミフレームなどにも簡単に2点留め固定することができます。




固定金具 (別売)
形式: NTB-KC

※固定のためのネジ、ナット類は取り扱っておりません。別途ご購入ください。


【メンテナンス】

それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができるため、設置後もフタに干渉されず作業することができます。



【FG接続】

BOX内部からFG接続が可能です。



ロックアウト部に市販のリングを取付けてください。
(線径φ1.78/内径φ7.65)

BOX底面よりロックアウト部にドライバーをあて、プラスチックハンマー等で叩いてください。



※リング取付け後、FG接続を行ってください。

※FG接続を行う際は取付板にタップ加工(M4)を施し、BOX内部からネジを締めて接続固定してください。

※貫通ネジ穴にFG接続する場合、貫通ネジ穴裏面に袋ナット、パッキン等を使用して必要となる防水処理を施してください。

※リング、FG接続用のネジは取り扱っておりません。別途ご購入ください。