

【使用例】



センサーアンプ取付け例



CC-Linkターミナル取付け例

狭い面にも取付けが可能

別売の固定金具「NTB-KC」を2枚使用する事で、従来品では固定できなかった狭い取付け面やアルミフレームなどにも簡単に2点留め固定することができます。




固定金具 (別売)
形式:NTB-KC

※固定のためのネジ、ナット類は取り扱っておりません。別途ご購入ください。

【メンテナンス】


それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができるため、設置後もフタに干渉されず作業することができます。

従来の蝶番式BOX




フタ開閉方向が一方のため、障害物によりフタが干渉になり作業性が悪い。

BOXTHシリーズ



最適な方向へ開閉する事ができるため、作業性を損なう事はありません。

従来の蝶番式BOX



フタとケーブルグランドが干渉するためフタを取外すことができず作業性が悪い。


BOXTHシリーズ



ケーブルグランド等を付けたままでもフタを取外す事が可能なため快適に作業が行えます。

【FG接続】

BOX内部からFG接続が可能です。



ロックアウト部に市販のリングを取付けてください。
(線径φ1.78/内径φ7.65)

BOX底面よりロックアウト部にドライバーをあて、プラスチックハンマー等で叩いてください。



※リング取付け後、FG接続を行ってください。

※FG接続を行う際は取付板にタップ加工(M4)を施し、BOX内部からネジを締めて接続固定してください。

※貫通ネジ穴にFG接続する場合、貫通ネジ穴裏面に袋ナット、パッキン等を使用して必要となる防水処理を施してください。

※リング、FG接続用のネジは取り扱っておりません。別途ご購入ください。